
大易[®] TECHIK

IXL-III系列

高速型高精度检重称



TECHIK®为满足更高效、精准、稳定的工业生产需求,该产品在硬件结构、软件功能与智能控制等方面全面升级。太易自研动态高速滤波算法及自动置零和零跟踪技术,更符合高速高精度的应用。适用于各种常规包装(如盒装,瓶装、袋装)的药品、食品、以及不带包装的非散料产品。



高精度

高精度传感器,采样频率高达 1200次/秒。内置先进动态滤波算法,可针对不同频率干扰进行有效抑制,最佳精度可达 ± 0.05 g。



易清洁

采用医药行业同等级平台设计结构,食品级输送皮带具有使用寿命长,易清洁,维护简单等优点。



人性化功能

丰富产品数据库,存储产品 预设最多可达 999 个,6 种 个性化显示界面贴合不同生 产场景使用,精准把控生产 流程,确保食品品质与安全。



灵活方案

可应用于食品、药品、日用 品等不同行业,可提供多种 规格型号以及多样化的剔除 装置供客户选择。

> 适用规格 APPLICABLE SPECIFICATION









袋装产品

瓶装产品

盒装产品

小包装袋产品

> 详细说明 DETAILED DESCRIPTION

产品名称		高速型IXL-III系列		
<u></u> 型号		IXL-III-100-H	IXL-III-150-H	IXL-III-220-H
称重范围		2~600g	2~1200g	10~1200g
分度值		0.01g	0.05g	0.1g
精度		≥±0.05g	≥±0.1g	≥±0.2g
最大选别速度		≤400pcs/min	≤350pcs/min	≤270pcs/min
传送带速度(m/min)		≤120m/min		
通过尺寸	宽(mm)	90	140	210
	₭(mm)	120/170	120/170/200	170/200/300
称重台尺寸	宽(mm)	100	150	220
	₭(mm)	200/250	200/250/300	250/300/350
排除段长度	₭(mm)	350/350	350/350/400	350/400/400
传送带高度(mm)		550~1050 ±50mm		
传送带材质		PU		
操作屏幕		10"触摸屏		
产品存储数量		999种产品配方存储		
段数		3段		
剔除方式		吹气、推杆、翻板、摆杆等多种剔除方式可选		
电源供应		AC 220V 50/60Hz		
防护等级		IP54 或 IP65		
主要材料		不锈钢304		
表面处理		拉丝(标配)/喷砂(可选)		
接口		USB、 网□		
显示语言		中文、英文等多种语言可选		

^{*}产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准,详细咨询销售代表,以上机器规格为标准规格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。

上海太易检测技术股份有限公司

TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD

地 址: 上海市闵行区虹梅南路3509弄118号

售前咨询热线: 400-820-6979 售后服务热线: 400-821-8709







